

# andrea

## SPA44 MULTI 4 CELL

L'apparecchio **MULTI 4 CELL** sfrutta la combinazione di **4 trattamenti** che agendo in maniera sinergica con effetti diversificati, ma complementari, permettono di ottenere più risultati parallelamente, a vari livelli, e per diversi tipi di inestetismi.

Il display grafico touch-screen offre un facile accesso alle varie applicazioni impostabili, l'interfaccia ad icone e le animazioni grafiche guidano l'operatore passo-passo semplificando ulteriormente la facile procedura di programmazione. In dotazione all'apparecchio **MULTI 4 CELL** vengono forniti 2 manipoli specifici per il trattamento del Viso e del Corpo.

La combinazione di **Radiofrequenza resistiva bipolare, Vacuum, Crioterapia e Fotobiomodulazione LED** assicurano risultati concreti e visibili.

Il trattamento, pur non essendo chirurgico, pertanto non invasivo, riduce gli inestetismi della cellulite e la circonferenza della zona corporea trattata, con effetti notevoli anche nel campo della tonificazione e del rimodellamento. Inoltre, stimolando il collagene, avvia sensazionali processi di rigenerazione che continuano a progredire anche nella fase post trattamento.



MADE IN ITALY



### Dati Tecnici Aspirazione

Effetto vuoto VISO: Fino a -0,7 bar max (70Kpa)

Effetto vuoto CORPO: Fino a -0,7 bar max (70Kpa)

Tipologia: Pulsata o continua (impostabile)

### Dati Tecnici Cryo

Dispositivo di raffreddamento: Cella di Peltier

Temperatura: 1°C

### Caratteristiche Fisiche

Larghezza: 450mm.

Altezza: 1100mm.

Profondità: 490mm.

Peso: 40 Kg.

Involucro esterno: Acciaio verniciato e materiale metacrilato

### Dati Tecnici Alimentazione

Tensione nominale: 230V AC

Potenza nominale: 230VA

Frequenza nominale: 50Hz

Fusibili: 2A Tipo T 5x20mm.

### Dati Tecnici Radio Frequenza

Potenza massima: 25W

Frequenza VISO: 670KHz

Frequenza CORPO: 670KHz

Tipologia per il VISO: Bipolare resistiva

Tipologia per il CORPO: Quadripolare resistiva

### Dati Tecnici Fotobiomodulazione LED

Dispositivo: Led ad alta intensità rosso

Potenza: 20 Lumen

Tipologia: Continua

### Direttive di riferimento

2014/35/EU DIRETTIVA BASSA TENSIONE

2014/30/EU DIRETTIVA sulla COMPATIBILITA' ELETTRICITA'

Legge n.1 del 04 Gennaio 1990

D.M. n. 110 del 12 Maggio 2011

D.M. n. 206 del 15 Ottobre 2015 (Scheda Tecnica Informativa n.13b e n.14)

Marchio 

MADE IN ITALY

Andrea s.n.c. di Andreoletti Carlo e Ermanno

Via Europa, 4 24040 Lallio (BG) Tel. 035/201212 E-mail: andrea@andrea.it Sito Internet: <http://www.andrea.it>